

**Garant****Wytaczaki szybkowymienne z węglików spiekanych, prawe, Ø chwytu DS / wielkość płytki: 8/05 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268118 8/05
GTIN	4062406584146
Klasa artykułu	21P

**Opis**

Wytaczaki szybkowymienne z węglików spiekanych 8/05 mmØ chwytu D<sub>s</sub>: 8 mm  
kod ISO uchwytu: E08X SVXCR/L05  
Kąt ustawienia κ: 113 stopni  
pasująca wymienna płytka skrawająca: VC..0501..  
minimalna Ø otworu wstępnego D<sub>min.</sub>: 9,2 mm  
Przesunięcie osi L<sub>3</sub>: 5 mm

**Opis techniczny**

głębokość użytkowa T	3 mm
długość główki L <sub>1</sub>	26 mm
długość całkowita L	57 mm
kod ISO uchwytu	E08X SVXCR/L05
Ø chwytu D <sub>s</sub>	8 mm
Kąt ustawienia κ	113 stopni
wielk. płytki	5 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	9,2 mm
Szerokość szyjki L <sub>4</sub>	6 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC..0501..
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	5 mm

śruby mocujące	269028 26
rodzaj zastosowania	prawe
Materiał ostrza &nbsp;	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

---

## Akcesoria

śruby mocujące Typ 26	269028 26
-----------------------	-----------