

**Garant****Wytaczaki szybkowymienne z węglików spiekanych, lewe, Ø chwytu DS /  
wielkość płytki: 8/05 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268117 8/05
GTIN	4062406584139
Klasa artykułu	21P

**Opis**

Wytaczaki szybkowymienne z węglików spiekanych 8/05 mmØ chwytu D<sub>s</sub>: 8 mm

kod ISO uchwytu: E08X SVJCR/L05

Kąt ustawienia κ: 142 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC..0501..

minimalna Ø otworu wstępnego D<sub>min.</sub>: 5,5 mm

Przesunięcie osi L<sub>3</sub>: 2 mm

**Opis techniczny**

minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	5,5 mm
Kąt ustawienia κ	142 stopni
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	2 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	8 mm
długość całkowita L	57 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC..0501..
śruby mocujące	269028 26
długość główki L <sub>1</sub>	26 mm
kod ISO uchwytu	E08X SVJCR/L05
Szerokość szyjki L <sub>4</sub>	4 mm
rodzaj zastosowania	lewe

Materiał ostrza &nbsp;	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

---

## Akcesoria

śruby mocujące Typ 26	269028 26
-----------------------	-----------