

Garant

Wytaczaki szybkowymienne z węglików spiekanych, prawe, Ø chwytu DS / wielkość płytki: 8/05 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	268120 8/05
GTIN	4062406584160
Klasa artykułu	21P

Opis

Wytaczaki szybkowymienne z węglików spiekanych 8/05 mmØ chwytu D_s: 8 mm
 kod ISO uchwyty: E08X SVLCR/L05
 Kąt ustawienia κ: 95 stopni
 pasująca wymienna płytka skrawająca: VC..0501..
 minimalna Ø otworu wstępnego D_{min.}: 9,2 mm
 Przesunięcie osi L₃: 5 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	VC..0501..
długość całkowita L	57 mm
kod ISO uchwyty	E08X SVLCR/L05
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	9,2 mm
śruby mocujące	269028 26
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przesunięcie osi L ₃	5 mm
długość główki L ₁	26 mm
głębokość użytkowa T	3 mm
Szerokość szyjki L ₄	6 mm
Ø chwytu D _s	8 mm

wielk. płytki	5 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Materiał ostrza 	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 26	269028 26
-----------------------	-----------