

Garant

Wytaczaki szybkowymienne z węglików spiekanych, prawe, Ø chwytu DS / wielkość płytki: 8/05 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 268122 8/05 |
| GTIN | 4062406584184 |
| Klasa artykułu | 21P |

Opis

Wytaczaki szybkowymienne z węglików spiekanych 8/05 mmØ chwytu D_s: 8 mm
 kod ISO uchwytu: E08X SV95CR/L05
 Kąt ustawienia κ: 95 stopni
 pasująca wymienna płytka skrawająca: VC..0501..
 minimalna Ø otworu wstępnego D_{min.}: 9,2 mm
 Przesunięcie osi L₃: 5 mm

Opis techniczny

| | |
|--|------------|
| długość główki L ₁ | 26 mm |
| śruby mocujące | 269028 26 |
| minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.} | 9,2 mm |
| długość całkowita L | 57 mm |
| Szerokość szyjki L ₄ | 6 mm |
| głębokość użytkowa T | 3 mm |
| Ø chwytu D _s | 8 mm |
| Kąt ustawienia κ | 95 stopni |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | VC..0501.. |
| Przesunięcie osi L ₃ | 5 mm |
| wielk. płytki | 5 mm |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| kod ISO uchwytu | E08X SV95CR/L05 |
| rodzaj zastosowania | prawe |
| Materiał ostrza | HM |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki |

Akcesoria

| | |
|-----------------------|-----------|
| śruby mocujące Typ 26 | 269028 26 |
|-----------------------|-----------|