

**Garant**

**Wytaczaki szybkowymienne z węglików spiekanych, lewe, Ø chwytu DS / wielkość płytki: 8/05 mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	268123 8/05
GTIN	4062406584191
Klasa artykułu	21P

## Opis

Wytaczaki szybkowymienne z węglików spiekanych 8/05 mm Ø chwytu D<sub>s</sub>: 8 mm

kod ISO uchwytu: E08X SV95CR/L05

Kąt ustawienia κ: 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC..0501..

minimalna Ø otworu wstępnego D<sub>min.</sub>: 9,2 mm

Przesunięcie osi L<sub>3</sub>: 5 mm

## Opis techniczny

minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	9,2 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC..0501..
wielk. płytki	5 mm
Szerokość szyjki L <sub>4</sub>	6 mm
głębokość użytkowa T	3 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	8 mm
długość główki L <sub>1</sub>	26 mm
kod ISO uchwytu	E08X SV95CR/L05
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	5 mm
długość całkowita L	57 mm

śruby mocujące	269028 26
rodzaj zastosowania	lewe
Materiał ostrza &nbsp;	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

---

## Akcesoria

śruby mocujące Typ 26	269028 26
-----------------------	-----------