

## Garant

### Wytaczaki szybkowymienne z węglików spiekanych, lewe, Ø chwytu DS / wielkość płytki: 8/05 mm



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	268125 8/05
GTIN	4062406584214
Klasa artykułu	21P

#### Opis

Wytaczaki szybkowymienne z węglików spiekanych 8/05 mmØ chwytu  $D_s$ : 8 mm  
 kod ISO uchwytu: E08X SVVCR/L05  
 Kąt ustawienia  $\kappa$ : 72,5 stopni  
 pasująca wymienna płytka skrawająca: VC..0501..  
 minimalna Ø otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 10,2 mm  
 Przesunięcie osi  $L_3$ : 5,5 mm

#### Opis techniczny

Ø chwytu $D_s$	8 mm
Szerokość szyjki $L_4$	6 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	72,5 stopni
głębokość użytkowa T	3,5 mm
wielk. płytki	5 mm
długość główki $L_1$	26 mm
Przesunięcie osi $L_3$	5,5 mm
śruby mocujące	269028 26
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	10,2 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC..0501..
długość całkowita L	57 mm

kod ISO uchwytu	E08X SVVCR/L05
rodzaj zastosowania	lewe
Materiał ostrza &nbsp;	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

---

## Akcesoria

śruby mocujące Typ 26	269028 26
-----------------------	-----------