



## Narzędzia ECO do radełkowania bezwiórowego uniwersalne, Wielkość chwytu: 16X mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	290041 16X
GTIN	
Klasa artykułu	29H

### Opis

#### Wykonanie:

Możliwość zastosowania konwencjonalnego.

**do zastosowania uniwersalnego jako wersja prawa i lewa.**

#### wskazówka:

Należy ustawić wysokość kłów.

dla profilu radełkowania: RGE45° BL/BR45°

do  $\varnothing$  radełkowania  $d_1$ : 20 mm

do szerokości radełkowania b: 8 mm

do otworów radełek  $\varnothing d_2$ : 6 mm

zakres roboczy: 10 - 110 mm

oś krążka: 299911 3

### Opis techniczny

szerokość chwytu	16 mm
do szerokości radełkowania b	8 mm
do $\varnothing$ radełkowania $d_1$	20 mm
do otworów radełek $\varnothing d_2$	6 mm
zakres roboczy	10 - 110 mm
wysokość chwytu	16 mm

oś krążka	299911 3
kierunek skrawania	lewe i prawe
dla profilu radełkowania	RBL 1×BR
dla profilu radełkowania	RAA 2×AA
dla profilu radełkowania	RGE45° BL/BR45°
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania

## Akcesoria

Zestaw narzędzi do radełkowania bezwiórowego ECO Typ 16	290050 16
---	-----------