

**Listwa wtykowa IP44, liczba gniazd wtykowych: 5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	081169 5
GTIN	4007123647576
Klasa artykułu	08B

Opis**Wykonanie:**

Z podświetlonym wyłącznikiem i cokołem gniazd wtykowych obróconym o 45°. Moc znamionowa 3500 W (16 A).

Gniazda wtykowe **zabezpieczone przed bryzgami wody** z samoczynnie zamykającymi się przykrywkami i pierścieniami uszczelniającymi. Obudowa z tworzywa sztucznego odporna na uderzenia i pęknięcia, ze stabilnym pałąkiem do zawieszania.

z gniazdami wtykowymi zgodnymi z przepisami **państw F, B, PL i CZ.**

długość przewodu: 2 m

Opis techniczny

oznaczenie kraju	F/ B/ PL/ CZ
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
liczba gniazd wtykowych 230 V/16 A	5
Typ wtyczki wejściowej	E
liczba gniazd wtykowych	5

długość listwy	520 mm
rodzaj przewodu	3G1,5
klasa przewodu	H07RN-F
długość przewodu	2 m
Rodzaj produktu	Listwy z gniazdami wtykowymi