

Garant UNI LINE

UNI Panel, Typ: S**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	955440 S
GTIN	4062406583286
Klasa artykułu	9GC

Opis**Wykonanie:**

Smukłe, dwuścienne słupki pionowe z blachy stalowej, obustronne ścianki perforowane □ 9 × 9 mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych oraz haków i uchwytów Easyfix. Stabilna płyta podstawy w kolorze antracytowym umożliwia łatwe ustawianie i przesuwanie.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy **lakier proszkowy**, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016. **Bez możliwości konfiguracji.**

wskazówka:

Tablice do oznaczania zob. od nr 955442 – 955444. Pasujące piktogramy (różne zastosowania) do tablic do oznaczania patrz nr 955474.

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

wysokość: 1375 mm

głębokość: 380 mm

szerokość: 300 mm

masa: 17 kg

Opis techniczny

głębokość	380 mm
szerokość	300 mm
wysokość	1375 mm
masa	17 kg
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9
Rodzaj produktu	Stojaki do ścianek perforowanych