

Garant UNI LINE

UNI Panel, Typ: L**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	955440 L
GTIN	4062406583309
Klasa artykułu	9GC

Opis**Wykonanie:**

Smukłe, dwuścienne słupki pionowe z blachy stalowej, obustronne ścianki perforowane □ 9 × 9 mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych oraz haków i uchwytów Easyfix. Stabilna płyta podstawy w kolorze antracytowym umożliwia łatwe ustawianie i przesuwanie.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy **lakier proszkowy**, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016. **Bez możliwości konfiguracji.**

wskazówka:

Tablice do oznaczania zob. od nr 955442 – 955444. Pasujące piktogramy (różne zastosowania) do tablic do oznaczania patrz nr 955474.

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

wysokość: 2165 mm

szerokość: 610 mm

głębokość: 440 mm

masa: 45 kg

Opis techniczny

szerokość	610 mm
masa	45 kg
wysokość	2165 mm
głębokość	440 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9
Rodzaj produktu	Stojaki do ścianek perforowanych