

**Suwmiarka, pomiarowy: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415196 300
GTIN	4062406584245
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Noniusz i powierzchnie odczytowe skali chromowane na matowo. Powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane. **Długie szczęki do pomiaru dużych obrabianych elementów i obrabianych elementów o dużej \varnothing .** Z wkrętem ustalającym. Odsadzone i zaokrąglone końcówki szczęk do pomiarów wewnętrznych.

wszystkie części: hartowana

norma: DIN 862

przełączalny odczyt: mm / cale

Kalibracja: A1

odczyt: 0,05 mm

podziałka: 1/20 mm

granica błędu: 0,05 mm

długość szczęk: 90 mm

\varnothing odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 10 mm

masa: 0,44 kg

Opis techniczny

zakres pomiarowy	0 - 300 mm
masa	0,44 kg
Kalibracja	A1
przełączalny odczyt	mm / cale
\varnothing odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	10 mm

podziałka	1/20 mm
odczyt	0,05 mm
norma	DIN 862
długość szczęk	90 mm
granica błędu	0,05 mm
podziałka noniusza mm/cale	tak
Technika pomiarowa	analogowe
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa

Usługi

Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	011050 300
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	011030 300
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	021000 300
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	021010 300