


Garant UNI LINE

Panele UNI stacjonarne, Typ: M**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	955450 M
GTIN	4062406584597
Klasa artykułu	9GC

Opis**Wykonanie:**

Bardzo stabilne, dwuścienne słupki pionowe z blachy stalowej, obustronne ścianki perforowane $\square 9 \times 9$ mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych, takich jak np. haki i uchwyty Easyfix. Stabilna płyta podstawy w kolorze antracytowym umożliwia łatwe ustawianie i przesuwanie.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy **lakier proszkowy**, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016. **Bez możliwości konfiguracji.**

wskazówka:

Nasadki z oznaczeniem patrz nr 955453. Pasujące piktogramy (różne zastosowania) do nasadek z oznaczeniem patrz nr 955474.

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

wysokość: 1920 mm

szerokość: 600 mm

głębokość: 750 mm

szerokość użytkowa: 600 mm

nośność: 100 kg

Opis techniczny

wysokość	1920 mm
szerokość	600 mm
nośność	100 kg
szerokość użytkowa	600 mm
głębokość	750 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9
Rodzaj produktu	Stojaki do ścianek perforowanych