

Garant UNI LINE

Zestaw kół do UNI Line, 4-elem., Typ: 1**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	955459 1
GTIN	4062406584702
Klasa artykułu	9GC

Opis**Wykonanie:**

Kółka o \varnothing 125 mm. Idealne również w przypadku nierównego podłoża. Zabezpieczenie przed owijaniem zapobiega blokowaniu się kółek. Spokojna praca dzięki zastosowaniu wysokogatunkowych łożysk kulkowych. Z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuretanowym, z bardzo małymi oporami toczenia, ciche. Nośność na koło 200 kg. Maksymalna nośność w przypadku stosowania 4 kółek: 600 kg.

w dostawie::

4 blokowane koła skrętne z hamulcami kół i blokadą obrotu. Z materiałem do mocowania.

Powłoka lakiernicza:

Ocynkowane, bez możliwości konfiguracji.

wysokość: 150 mm

wysokość: 150 mm

\varnothing koła: 125 mm

nośność sztuki: 200 kg

Opis techniczny

nośność sztuki	200 kg
wysokość	150 mm

wysokość	150 mm
Ø koła	125 mm
Rodzaj produktu	Wyposażenie stanowiska zaopatrzenia