


Garant UNI LINE

Panele UNI mobilne, Typ: M**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	955451 M
GTIN	4062406584719
Klasa artykułu	9GC

Opis**Wykonanie:**

Bardzo stabilne, dwuścienne słupki pionowe z blachy stalowej, obustronne ścianki perforowane 9×9 mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych, takich jak np. haki i uchwyty Easyfix. Stabilna płyta podstawy w kolorze antracytowym umożliwia łatwe ustawianie i przesuwanie. Z 4 kółkami skrętnymi, \varnothing 125 mm, 2 z hamulcem blokującym.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy **lakier proszkowy**, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016. **Bez możliwości konfiguracji.**

wskazówka:

Nasadki z oznaczeniem patrz nr 955453. Pasujące piktogramy (różne zastosowania) do nasadek z oznaczeniem patrz nr 955474.

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

wysokość: 2067 mm

szerokość: 600 mm

głębokość: 750 mm

szerokość użytkowa: 600 mm

\varnothing koła: 125 mm

nośność: 100 kg

Opis techniczny

szerokość	600 mm
wysokość	2067 mm
Ø koła	125 mm
szerokość użytkowa	600 mm
głębokość	750 mm
nośność	100 kg
masa	69 kg
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9x9
Rodzaj produktu	Stojaki do ścianek perforowanych

Akcesoria

Zestaw kół do UNI Line, 4-elem. Typ 1	955459 1
---------------------------------------	----------