


Garant UNI LINE

UNI Tower przejezdne kształt U, Typ: L**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	955462 L
GTIN	4062406584733
Klasa artykułu	9GC

Opis**Wykonanie:**

Reprezentacyjny, modułowy system do udostępniania umożliwiający bezpośredni dostęp do materiałów roboczych oraz szybką wizualizację informacji. Możliwość dowolnej konfiguracji dzięki wszechstronnym akcesoriom i doskonałej kompatybilności z systemem Easyfix. Możliwość zmiennego i uniwersalnego wykorzystania do różnych zastosowań i wyposażenia, np. w celu wdrożenia metodologii 5S, udostępniania materiałów pierwszej pomocy, środków czyszczących, informacji itd.

Można stosować ze wszystkich stron wewnątrz i na zewnątrz ze ściankami perforowanymi $\square 9 \times 9$ mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych oraz haków i uchwytów Easyfix. Opcjonalne nasadki sygnalizacyjne w różnych kolorach umożliwiają szybką identyfikację w wydziałach produkcyjnych. Opcjonalne, zamykane drzwi umożliwiają bezpieczne przechowywanie. Z 4 kółkami skrętnymi, $\varnothing 125$ mm, 2 z hamulcem blokującym.

Kształt U: 2 ścianki boczne ze ścianką tylną. Montaż szuflad możliwy tylko w rozmiarze M.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy **lakier proszkowy**, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016. **Bez możliwości konfiguracji.**

wskazówka:

Akcesoria takie jak nasadki, piktogramy, półki, szuflady, drzwi i uchwyty do pchania są dostępne pod nr 955474 – 955499.

Regulacja wysokości co: 37

wysokość: 2070 mm
szerokość: 750 mm
głębokość: 750 mm
szerokość użytkowa: 690 mm
głębokość użytkowa: 510 mm
masa: 96 kg

Opis techniczny

wysokość	2070 mm
masa	96 kg
głębokość użytkowa	510 mm
szerokość użytkowa	690 mm
szerokość	750 mm
Ø koła	125 mm
głębokość	750 mm
Seria	UNI Tower
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9x9
Regulacja wysokości co	37
Rodzaj produktu	Stacja do udostępniania

Akcesoria

Zestaw kół do UNI Line, 4-elem. Typ 1	955459 1
---------------------------------------	----------