

Garant GRIDLINE

**Szafa pionowa, szerokość 20G, 2 samonośne moduły wysuwane 6G,
wysokość: 1000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	943104 1000
GTIN	4062406586027
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Szafy pionowe 20×28G są wyposażone **w wolnonośne moduły wysuwane, z indywidualną blokadą wysuwu**, aby zawsze naraz można było otworzyć tylko jeden moduł wysuwany. Aluminiowe uchwyty listwowe zwymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania.

Ramy modułów są zbudowane z płyty perforowanej z otworami □ 9×9 mm co 37 mm, do mocowania modułów narzędziowych, pojemników i ścianek perforowanych. Szafy pionowe, przystosowane do mocowania w podłożu lub na ścianach, **muszą być koniecznie zabezpieczone przed przewróceniem się.**

Zamykane na zamek patentowy. Wszystkie moduły są zamykane łącznie.

Wyp. dodatkowe:

Wysuwane moduły pionowe mogą być wyposażone w: półki nr 943160, ścianki perforowane nr 943166, półki ukośne nr 943162 oraz nr 943163, szynę Multifix nr 943170.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus modułu szary jasny RAL 7035, fronty pionowych modułów wysuwanych antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus modułu wysuwanego bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

Nośność półki pionowej: 175 kg

wysokość: 1000 mm
 szerokość: 500 mm
 głębokość: 700 mm
 szerokość w G: 20
 głębokość w G: 28
 wysokość użytkowa wysuwanych modułów: 691 mm

Opis techniczny

masa	70 kg
Nośność półki pionowej	175 kg
liczba modułów	2
wysokość	1000 mm
głębokość	700 mm
szerokość w G	20
szerokość	500 mm
głębokość w G	28
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
głębokość użytkowa wysuwanych modułów	627 mm
ComfortClose	nie
szerokość użytkowa półek pionowych	150 mm
wysokość użytkowa wysuwanych modułów	691 mm
wykonanie półek pionowych	samonośny
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Regulacja wysokości co	37 mm
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafy pionowe

