

Garant GRIDLINE

**Szafa pionowa, szerokość 30G, 2 samonośne moduły wysuwane 12G,  
wysokość: 1000 mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	943112 1000
GTIN	4062406586119
Klasa artykułu	9GI

## Opis

### Wykonanie:

Szafy pionowe 30×28G są wyposażone **w wolnonośne moduły wysuwane, z indywidualną blokadą wysuwu**, aby zawsze naraz można było otworzyć tylko jeden moduł wysuwany. Aluminiowe uchwyty listwowe zwymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania.

Ramy modułów są zbudowane z płyty perforowanej z otworami □ 9×9 mm co 37 mm, do mocowania modułów narzędziowych, pojemników i ścianek perforowanych. Szafy pionowe, przystosowane do mocowania w podłożu lub na ścianach, **muszą być koniecznie zabezpieczone przed przewróceniem się.**

Zamykane na zamek patentowy. Wszystkie moduły są zamykane łącznie.

### Wyp. dodatkowe:

Wysuwane moduły pionowe mogą być wyposażone w: półki nr 943160, ścianki perforowane nr 943166, półki ukośne nr 943162 oraz nr 943163, szynę Multifix nr 943170.

### Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus modułu szary jasny RAL 7035, fronty pionowych modułów wysuwanych antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus modułu wysuwanego bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

Nośność półki pionowej: 350 kg

wysokość: 1000 mm  
 szerokość: 750 mm  
 głębokość: 700 mm  
 szerokość w G: 30  
 głębokość w G: 28  
 wysokość użytkowa wysuwanych modułów: 691 mm

## Opis techniczny

masa	107 kg
Nośność półki pionowej	350 kg
szerokość	750 mm
wysokość	1000 mm
ComfortClose	nie
szerokość w G	30
wykonanie półek pionowych	samonośny
wysokość użytkowa wysuwanych modułów	691 mm
liczba modułów	2
głębokość	700 mm
głębokość w G	28
szerokość użytkowa półek pionowych	300 mm
głębokość użytkowa wysuwanych modułów	627 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Regulacja wysokości co	37 mm
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafy pionowe

