

Garant UNI LINE

Drzwiczki pełna wysokość, Typ: M**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	955490 M
GTIN	4062406586096
Klasa artykułu	9GC

Opis**Wykonanie:**

Drzwi do UNI Tower z blachy stalowej, wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym.

Pasuje do :

UNI Tower, kształt U i H.

w dostawie::

Drzwi z prawymi zawiasami z poprzeczkami i ogranicznikiem.

Powłoka lakiernicza:

Antracyt RAL 7016, **lakierowanie proszkowe. Bez możliwości konfiguracji.**

Zamek patentowy: Modułowa wkładka

wysokość: 1792 mm

szerokość: 534 mm

masa: 16 kg

Opis techniczny

masa	16 kg
szerokość	534 mm

wysokość	1792 mm
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
Rodzaj produktu	Wyposażenie stanowiska zaopatrzenia