

Garant UNI LINE

**Moduł szuflad do UNI Tower M w kształcie U, Typ: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	955486 3
GTIN	4062406586089
Klasa artykułu	9GC

**Opis****Wykonanie:**

Moduł szuflad do UNI Tower rozm. M w kształcie U. Moduł można zawiesić w UNI Tower na dowolnej wysokości. Tylko jeden moduł szuflad na wieżyczkę Tower. Szuflady z **pełnym wysuwem** w 20×16G, nie można zamykać oddzielnie. Szuflady ze **zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu**. Nośność 40 kg na szufladę.

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu mm: 125, 125

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus szuflad srebrny, front antracyt RAL 7016, **lakierowanie proszkowe. Bez możliwości konfiguracji.**

Nośność szuflad/szufladopótek: 40 kg

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %

Blokada wysuwu jednej szuflady: obsługa jednoręczna

Regulacja wysokości co: 37 mm

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 10×8

wysokość: 247 mm

szerokość: 540 mm

głębokość: 477 mm

szerokość użytkowa szuflad w G: 20

głębokość użytkowa szuflad w G: 16

masa: 13 kg

**Opis techniczny**

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Blokada wysuwu jednej szuflady	obsługa jednoręczna
szerokość użytkowa szuflad w G	20
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	10×8
głębokość	477 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	16
Nośność szuflad/szufladopótek	40 kg
Regulacja wysokości co	37 mm
szerokość	540 mm
masa	13 kg
wysokość	247 mm
Rodzaj produktu	Wyposażenie stanowiska zaopatrzenia