

**Noże, prawe, Typ: 1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	269991 1
GTIN	4960664008803
Klasa artykułu	25W

**Opis techniczny**

kod ISO uchwytu	KGBR2020K22-15
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	25 mm
wielk. płytki	12,7 mm
Wielkość chwytu	20 mm
długość całkowita L	125 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	GBA43
rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	nie
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

**Akcesoria**

Śruba BH6X25 Typ 1	269993 1
Sprężyna SP-6 Typ 1	269994 1

łapka zaciskowa Typ 1

269992 1