



Noże, prawe, Typ: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	269991 1
GTIN	4960664008803
Klasa artykułu	25W

Opis

Noże 1 kod ISO uchwytu: KGBR2020K22-15
 pasująca wymienna płytko skrawająca: GBA43
 Szerokość funkcjonalna L₄: 25 mm
 długość całkowita L: 125 mm

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	KGBR2020K22-15
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
wielk. płytki	12,7 mm
Seria	QuickTurn
Wielkość chwytu	20 mm
długość całkowita L	125 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	GBA43
rodzaj zastosowania	prawo
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Śruba BH6X25 Typ 1

269993 1

Sprężyna SP-6 Typ 1

269994 1

Łapka zaciskowa Typ 1

269992 1