

Garant

Zestaw pilników obrotowych, 8-elem., GARANT Master Uni – średnie, HM, liczba frezów rotacyjnych: 8

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	541410 8
GTIN	4062406587086
Klasa artykułu	51D

Opis**Wykonanie:**

Asortyment frezów trzpieniowych z węglików spiekanych Multi Cut w typowych kształtach.

Nowa, innowacyjna geometria zębów umożliwia **dużą wydajność skrawania** przy jednocześnie **niezwykłej spokojnej pracy i bardzo dobrej sterowalności**. Dzięki optymalnemu tworzeniu wiórów (brak szpiczastych wiórów) można osiągnąć wysoką jakość powierzchni podczas obróbki zgrubnej i wykańczającej.

- **Większy ubytek materiału.**
- **Spokojna praca.**
- **Niewielkie obciążenie cieplne, podwyższona trwałość, lepsze odprowadzanie wiórów.**
- **Możliwość uniwersalnego zastosowania na stali, INOX czy aluminium.**

Ø chwytu 6 mm.

Frezy trzpieniowe **GARANT** produkowane są z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych o dużej ciągliwości i bardzo dużej stabilności ostrzy, wyłącznie na najnowocześniejszych obrabiarkach CNC. Chwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu; w przeciwnym razie również z węglików spiekanych.

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych.
Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania,
wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

w dostawie::

Po 1 szt. nr 540220, rozm. A0616; A1020; C0616; C1020; D0605; D1009; G0618; M1020.

wskazówka:

Materiały o złej przewodności cieplnej; obniżyć prędkość obrotową, aby uniknąć niebieskiego nalotu na pilniku i smarowania.

Opis techniczny

Seria	GARANT Master Uni
Materiał ostrza	HM
Ø chwytu	6 mm
liczba frezów rotacyjnych	8
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe

Akcesoria

Pilniki obrotoweGARANT Master Uni – średnie Typ G0618	540220 G0618
Pilniki obrotoweGARANT Master Uni – średnie Typ D0605	540220 D0605
Pilniki obrotoweGARANT Master Uni – średnie Typ M1020	540220 M1020
Pilniki obrotoweGARANT Master Uni – średnie Typ D1009	540220 D1009
Pilniki obrotoweGARANT Master Uni – średnie Typ A1020	540220 A1020
Pilniki obrotoweGARANT Master Uni – średnie Typ C1020	540220 C1020
Pilniki obrotoweGARANT Master Uni – średnie Typ C0616	540220 C0616
Pilniki obrotoweGARANT Master Uni – średnie Typ A0616	540220 A0616