



## Wymienny sprawdzian do gwintu do MultiCheck Digital, Sprawdziany do gwintu UNF: M5



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	486514 M5
GTIN	
Klasa artykułu	48B

### Opis

**Norma:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Pasuje do :**

Urządzenie podstawowe 486511 wielk. 2-10, tuleja pomiarowa nr 486512 wielk. 2-10 i tuleja ochronna nr 486515 wielk. M2 do M10.

Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

norma: DIN 13

Rodzaj gwintu: M

skok gwintu: 0,8 mm

### Opis techniczny

gwint	M5
norma	DIN 13
Rodzaj gwintu	M
Typ sprawdzianu	Przymiar przychodni
skok gwintu	0,8 mm
Kalibracja	Cena na zapytanie ofertowe
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta

Rodzaj produktu

---

Trzpieniowy sprawdzian  
graniczny do gwintów