



Wymienny sprawdzian do gwintu do MultiCheck Digital, Sprawdziany do gwintu UNF: M8



Dane zamówienia

Numer katalogowy

486514 M8

GTIN

Klasa artykułu

48B

Opis

Norma:Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.**Pasuje do :**

Urządzenie podstawowe 486511 wielk. 2-10, tuleja pomiarowa nr 486512 wielk. 2-10 i tuleja ochronna nr 486515 wielk. M2 do M10.

Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

norma: DIN 13

Rodzaj gwintu: M

skok gwintu: 1,25 mm

Opis techniczny

skok gwintu

1,25 mm

norma

DIN 13

gwint

M8

Typ sprawdzianu

Przymiar przychodni

Rodzaj gwintu

M

Kalibracja

Cena na zapytanie ofertowe

Protokół z badań

Protokół kontroli producenta

Rodzaj produktu

Trzpieniowy sprawdzian
graniczny do gwintów