



Wymienny sprawdzian do gwintu do MultiCheck Digital, Sprawdziany do gwintu UNF: M10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	486514 M10
GTIN	
Klasa artykułu	48B

Opis

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Pasuje do :

Urządzenie podstawowe 486511 wielk. 2-10, tuleja pomiarowa nr 486512 wielk. 2-10 i tuleja ochronna nr 486515 wielk. M2 do M10.

Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

norma: DIN 13

Rodzaj gwintu: M

skok gwintu: 1,5 mm

Opis techniczny

Rodzaj gwintu	M
norma	DIN 13
skok gwintu	1,5 mm
gwint	M10
Typ sprawdzianu	Przymiar przychodni
Kalibracja	Cena na zapytanie ofertowe
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta

Rodzaj produktu

Trzpieniowy sprawdzian
graniczny do gwintów