



## Wymienny sprawdzian do gwintu do MultiCheck Digital, Sprawdziany do gwintu UNF: M12



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	486514 M12
GTIN	
Klasa artykułu	48B

### Opis

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Pasuje do :

Urządzenie podstawowe 486511 wielk. 12-20, tuleja pomiarowa nr 486512 wielk. 12-20 i tuleja ochronna nr 486515 wielk. M12 do M20.

Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

norma: DIN 13

Rodzaj gwintu: M

skok gwintu: 1,75 mm

### Opis techniczny

Rodzaj gwintu	M
norma	DIN 13
skok gwintu	1,75 mm
gwint	M12
Typ sprawdzianu	Przymiar przychodni
Kalibracja	Cena na zapytanie ofertowe
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta

Rodzaj produktu

---

Trzpieniowy sprawdzian  
graniczny do gwintów