



Wymienny sprawdzian do gwintu do MultiCheck Digital, Sprawdziany do gwintu UNF: M4



Dane zamówienia

Numer katalogowy

486514 M4

GTIN

Klasa artykułu

48B

Opis

Norma:Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.**Pasuje do :**

Urządzenie podstawowe 486511 wielk. 2-10, tuleja pomiarowa nr 486512 wielk. 2-10 i tuleja ochronna nr 486515 wielk. M2 do M10.

Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

norma: DIN 13

Rodzaj gwintu: M

skok gwintu: 0,7 mm

Opis techniczny

Rodzaj gwintu

M

gwint

M4

norma

DIN 13

Typ sprawdzianu

Przymiar przychodni

skok gwintu

0,7 mm

Kalibracja

Cena na zapytanie ofertowe

Protokół z badań

Protokół kontroli producenta

Rodzaj produktu

Trzpieniowy sprawdzian
graniczny do gwintów