



Sprawdzian trzpieniowy nieprzechodni do gwintu MultiCheck Digital, Sprawdziany do gwintu UNF: M8



Dane zamówienia

Numer katalogowy	486516 M8
GTIN	
Klasa artykułu	48B

Opis

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Pasuje do :

Urządzenie podstawowe 486511 wielk. 2-10, tuleja pomiarowa nr 486512 wielk. 2-10 i tuleja ochronna nr 486515 wielk. M2 do M10.

Kalibracja: Cena na zapytanie ofertowe

norma: DIN 13

Rodzaj gwintu: M

skok gwintu: 1,25 mm

Opis techniczny

norma	DIN 13
Rodzaj gwintu	M
skok gwintu	1,25 mm
Typ sprawdzianu	Sprawdzian nieprzechodni
gwint	M8
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Kalibracja	Cena na zapytanie ofertowe
Rodzaj produktu	Trzpieniowy sprawdzian nieprzechodni do gwintów

Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja trzpieniowych sprawdzianów do gwintów, przechodnych lub nieprzechodnych Ø maks. 60 mm	028500 60
Kalibracja DAkkSKalibracja trzpieniowego sprawdzianu do gwintów, przechodnych lub nieprzechodnych maksymalna Ø 90 mm	028540 90