



## Sprawdzian trzpieniowy nieprzechodni do gwintu MultiCheck Digital, Sprawdziany do gwintu UNF: M20



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	486516 M20
GTIN	
Klasa artykułu	48B

### Opis

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Pasuje do :

Urządzenie podstawowe 486511 wielk. 12-20, tuleja pomiarowa nr 486512 wielk. 12-20 i tuleja ochronna nr 486515 wielk. M12 do M20.

Kalibracja: Cena na zapytanie ofertowe

norma: DIN 13

Rodzaj gwintu: M

skok gwintu: 2,5 mm

### Opis techniczny

Rodzaj gwintu	M
norma	DIN 13
gwint	M20
Typ sprawdzianu	Sprawdzian nieprzechodni
skok gwintu	2,5 mm
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Kalibracja	Cena na zapytanie ofertowe
Rodzaj produktu	Trzpieniowy sprawdzian nieprzechodni do gwintów

## Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja trzpieniowych sprawdzianów do gwintów, przechodnych lub nieprzechodnych Ø maks. 60 mm	028500 60
Kalibracja DAkkSKalibracja trzpieniowego sprawdzianu do gwintów, przechodnych lub nieprzechodnych maksymalna Ø 90 mm	028540 90