



Zestaw pilników obrotowych, 5-elem., Z4 – drobne, uzębienie naprzemienskośne, HM TiAlN, liczba frezów rotacyjnych: 5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	541470 5
GTIN	4027497473762
Klasa artykułu	56L

Opis

Wykonanie:

Zestawy wybranych pilników obrotowych o najczęściej używanych kształtach i wymiarach. Ø chwytu 6 mm.

Frezy rotacyjne LUKAS z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych, o dużej odporności na obciążenia dynamiczne i wysokiej stabilności krawędzi skrawających są produkowane wyłącznie na nowoczesnych obrabiarkach CNC. Chwyt jest wykonany ze stali, gdy średnica główki jest większa od średnicy chwytu, w pozostałych przypadkach również z węglików spiekanych.

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

w dostawie::

Po 1 szt. nr 540560, wielk. A1020; C1020; D1009; F1020; M1020.

Opis techniczny

Seria	Uzębienie Z4
Materiał ostrza	HM TiAlN
powłoka	TiAlN
Ø chwytu	6 mm
liczba frezów rotacyjnych	5
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe

Akcesoria

Pilnik obrotowy, powlekany Z4 drobne, uzębienie naprzemianskośne Typ C1020	540560 C1020
Pilnik obrotowy, powlekany Z4 drobne, uzębienie naprzemianskośne Typ M1020	540560 M1020
Pilnik obrotowy, powlekany Z4 drobne, uzębienie naprzemianskośne Typ A1020	540560 A1020
Pilnik obrotowy, powlekany Z4 drobne, uzębienie naprzemianskośne Typ F1020	540560 F1020
Pilnik obrotowy, powlekany Z4 drobne, uzębienie naprzemianskośne Typ D1009	540560 D1009