

Garant GRIDLINE

Szafa na środki czystości Szerokość 30G z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, wys. w mm / typ: 2000-3**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	987030 2000-3
GTIN	4062406347185
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Szafa uniwersalna do przechowywania środków czystości, urządzeń do czyszczenia i odzieży. Możliwe mocowanie cynkowanych półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem **patentowym**. Cokół niwelujący z 4 indywidualnie regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Nośność półki 25 kg. Obudowa umożliwiająca podział z perforacją 9x9 mm co 37 mm do **mocowania haków i uchwytów Easyfix** (w grupie 95).

w dostawie::

Praktyczny podział dzięki 4 półkom o szerokości 13G. Włącznie z hakami i uchwytami Easyfix.

w dostawie::

Hak Easyfix nr 955505 rozm. 50: 5

Hak Easyfix nr 955605 rozm. 60: 2

Uchwyt Easyfix nr 9554665 rozm. 18–26: 2

Powłoka lakiernicza:

Korpus - szary jasny RAL 7035, drzwi - niebieski sygnałowy RAL 7016, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Szafy na środki czystości są kompatybilne wymiarowo z szafami GridLine o głębokości 20G i mogą być z nimi łączone w dowolny sposób. Dalsze akcesoria takie jak półki i szuflady patrz grupa 94.

wysokość: 2000 mm
 szerokość: 750 mm
 głębokość: 500 mm
 wysokość użytkowa: 1840 mm
 szerokość w G: 30
 głębokość w G: 20

Opis techniczny

szerokość w G	30
masa	78 kg
wysokość użytkowa	1840 mm
głębokość	500 mm
głębokość w G	20
wysokość	2000 mm
szerokość	750 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	25 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa na środki czystości

Akcesoria

Uchwyt do rur Easyfix Ø wewn. 60 mm	955605 60
Zacisk Easyfix, elastyczny Ø zacisku 18-26 mm	955665 18-26
Uchwyt narzędziowy Easyfix 45° głębokość użytkowa 50 mm	955505 50

