

Garant GRIDLINE

**Szafa na środki czystości Szerokość 40G z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi,
wys. w mm / typ: 2000-4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	987031 2000-4
GTIN	4062406347192
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Szafa uniwersalna do przechowywania środków czystości, urządzeń do czyszczenia i odzieży. Możliwe mocowanie cynkowanych półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwnym z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem **patentowym**. Cokół niwelujący z 4 indywidualnie regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Nośność półki 25 kg. Obudowa umożliwiająca podział z perforacją 9×9 mm co 37 mm do **mocowania haków i uchwytów Easyfix** (w grupie 95).

w dostawie::

2 praktyczne przegródki każda z 3 półkami o szerokości 20G. Włącznie z hakami i uchwytami Easyfix.

w dostawie::

Hak Easyfix nr 955505 rozm. 50: 5

Hak Easyfix nr 955605 rozm. 60: 2

Uchwyt Easyfix nr 9554665 rozm. 18–26: 2

Powłoka lakiernicza:

Korpus - szary jasny RAL 7035, drzwi - niebieski sygnałowy RAL 7016, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Szafy na środki czystości są kompatybilne wymiarowo z szafami GridLine o głębokości 20G i mogą być z nimi łączone w dowolny sposób. Dalsze akcesoria takie jak półki i szuflady patrz grupa 94.

wysokość: 2000 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 500 mm

wysokość użytkowa: 1840 mm

szerokość w G: 40

głębokość w G: 20

Opis techniczny

głębokość w G	20
szerokość w G	40
szerokość	1000 mm
wysokość użytkowa	1840 mm
głębokość	500 mm
masa	109 kg
wysokość	2000 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	25 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa na środki czystości

Akcesoria

Uchwyt do rur Easyfix Ø wewn. 60 mm

955605 60

Uchwyt narzędziowy Easyfix 45° głębokość użytkowa 50 mm

955505 50

Zacisk Easyfix, elastyczny Ø zacisku 18-26 mm

955665 18-26