

Garant GRIDLINE

**Szafa na środki czystości Szerokość 40G z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi,  
wys. w mm / typ: 2000-5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	987031 2000-5
GTIN	4062406348816
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Szafa uniwersalna do przechowywania środków czystości, urządzeń do czyszczenia i odzieży. Możliwe mocowanie cynkowanych półek w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem **patentowym**. Cokół niwelujący z 4 indywidualnie regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Nośność półki 25 kg. Obudowa umożliwiająca podział z perforacją 9×9 mm co 37 mm do **mocowania haków i uchwytów Easyfix** (w grupie 95).

**w dostawie::**

Praktyczny podział dzięki 3 półkom o szerokości 20G. Wyjmowana ścianka perforowana. Włącznik z hakami i uchwytami Easyfix.

**w dostawie::**

Hak Easyfix nr 955505 rozm. 50: 5

Hak Easyfix nr 955605 rozm. 60: 2

Uchwyt Easyfix nr 9554665 rozm. 18–26: 2

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus - szary jasny RAL 7035, drzwi - niebieski sygnałowy RAL 7016, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

Szafy na środki czystości są kompatybilne wymiarowo z szafami GridLine o głębokości 20G i mogą być z nimi łączone w dowolny sposób. Dalsze akcesoria takie jak półki i szuflady patrz grupa 94.

wysokość: 2000 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 500 mm

wysokość użytkowa: 1840 mm

szerokość w G: 40

głębokość w G: 20

## Opis techniczny

wysokość	2000 mm
szerokość	1000 mm
głębokość w G	20
szerokość w G	40
głębokość	500 mm
masa	111 kg
wysokość użytkowa	1840 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	25 kg
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafa na środki czystości

## Akcesoria

Zacisk Easyfix, elastyczny Ø zacisku 18-26 mm	955665 18-26
---	--------------

Uchwyt do rur Easyfix Ø wewn. 60 mm

955605 60

Uchwyt narzędziowy Easyfix 45° głębokość użytkowa 50 mm

955505 50