


Garant UNILINE

**Wyposażenie UNI Tower w kształcie H, asymetryczne stacjonarne, Typ: L****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 987104 L      |
| GTIN             | 4062406587888 |
| Klasa artykułu   | 9GC           |

**Opis****Wykonanie:**

Modułowy system do udostępniania umożliwiający bezpośredni dostęp do materiałów roboczych oraz szybką wizualizację formacji.

Asymetryczną wieżyczkę UNI Tower w kształcie H można **wyposażyć obustronnie**. W głębszym przedziale można umieścić 2 pojemniki na surowce wtórne nr 987125 rozm. 25 lub nr 987110 wielk. 45. Mniejszy przedział nadaje się do magazynowania środków czyszczących oraz urządzeń do czyszczenia.

Możliwość dowolnej konfiguracji dzięki wszechstronnym akcesoriom i doskonałej kompatybilności z systemem Easyfix. Wszystkie ściany zewnętrzne i ściana środkowa mają ze wszystkich stron ścianki perforowane  $\square$  9x9 mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych oraz haków i uchwytów Easyfix. Opcjonalna, antracytowa nasadka z piktogramem czyszczenia umożliwia szybką wizualizację. Opcjonalne, zamykane drzwi umożliwiają bezpieczne przechowywanie. Drzwi nie można łączyć z uchwytem na rolkę papieru.

**Powłoka lakiernicza:**

Dwukolorowy **lakier proszkowy**, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016. **Bez możliwości konfiguracji.**

**wskazówka:**

Dalsze akcesoria, jak piktogramy, półki, szuflady i uchwyty do pchania są dostępne pod nr 955474 – 955499.

**Opis techniczny**

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| szerokość                           | 750 mm                    |
| głębokość użytkowa                  | 180/ 330 mm               |
| wysokość                            | 1920 mm                   |
| Seria                               | Tower                     |
| masa                                | 92 kg                     |
| szerokość użytkowa                  | 690 mm                    |
| głębokość                           | 750 mm                    |
| Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9                       |
| Rodzaj produktu                     | Stanowiska do czyszczenia |