



Wózek CarryMore, Typ: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	693652 1
GTIN	5733439146425
Klasa artykułu	64B

Opis

Wykonanie:

- Wózek CarryMore umożliwia łatwe transportowe kilki połączonych ram nośnych CarryMore.
- Duży, praktyczny i ergonomiczny uchwyt.
- Duże koła (Ø 25 cm) – umożliwiają transport po schodach.
- Płytę nośną można podnieść i zamocować magnesami w pozycji pionowej, co ogranicza do minimum ilość zajętego miejsca w pojeździe.
- Złącze do mocowania CarryMore na wózku. Można je mocować na różnych wysokościach, zależnie od liczby transportowanych ram CarryMore.
- Dodatkowy obszar roboczy na CarryMore umożliwiający umieszczenie 1 szt. CarryLite 4x8.
- Na wózku CarryMore można zamocować maks. 4 szt. CarryMore 55 lub 3 szt. CarryMore 80.

Materiał (wózek):

Ø koła z aluminium: 250 mm

szerokość koła: 50 mm

wysokość: 1100 mm

szerokość: 400 mm

Ø koła: 250 mm

nośność: 80 kg

masa: 11,6 kg

Opis techniczny

szerokość	400 mm
masa	11,6 kg
wysokość	1100 mm
nośność	80 kg
Ø koła	250 mm
Rodzaj produktu	Wózek transportowy taczkowy