



Zestawy wiertel udarowych z „MX4”, Ø wiertła: 5-12 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy

789061 5-12

GTIN

Klasa artykułu

76G

Opis

Wykonanie:

Główka wiertła o przekroju kwadratowym. Dzięki 4-ostrzowej główce wiertła uzyskują większą prędkość wiercenia. Dwukrotnie większa trwałość w porównaniu z wiertłami 2-ostrzowymi. Poczwórna linia śrubowa o dużej pojemności. W kasecie z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i cegle z wysokim komfortem pracy. Bardzo spokojna praca, duża dokładność kołowego kształtu otworów. zapewnia szybkie odprowadzanie zwiercin, małe drgania i dużą stabilność. Wysoki komfort pracy i małe obciążenie obrabiarki.

Zawartość:

Wiertło udarowe nr 789050: po 1 szt.
roz. 5; 6 długość 110 mm;
roz. 6; 8; 8; 10; 12 długość 160 mm
chwyt: SDS Plus
Opakowanie: Kasetka z tworzywa sztucznego

Opis techniczny

Ø wiertła

5 - 12 mm

Liczba ostrzy Z	4
Opakowanie	Kasetka z tworzywa sztucznego
Materiał ostrza 	HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru	Wiercenie z udarem
chwyt	SDS Plus
Rodzaj produktu	Wiertła do kamienia

Akcesoria

Wiertła do wiertarek udarowych z węglnikami spiekanyymi „MX4” SDS-Plus Øxdługość całkowita 6X160 mm	789050 6X160
Wiertła do wiertarek udarowych z węglnikami spiekanyymi „MX4” SDS-Plus Øxdługość całkowita 12X160 mm	789050 12X160
Wiertła do wiertarek udarowych z węglnikami spiekanyymi „MX4” SDS-Plus Øxdługość całkowita 6X110 mm	789050 6X110
Wiertła do wiertarek udarowych z węglnikami spiekanyymi „MX4” SDS-Plus Øxdługość całkowita 5X110 mm	789050 5X110
Wiertła do wiertarek udarowych z węglnikami spiekanyymi „MX4” SDS-Plus Øxdługość całkowita 8X160 mm	789050 8X160
Wiertła do wiertarek udarowych z węglnikami spiekanyymi „MX4” SDS-Plus Øxdługość całkowita 10X160 mm	789050 10X160