

Garant GRIDLINE

Szafy o dużej pojemności / szafy wzmocnione z z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, wysokość: 900mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	942701 900
GTIN	4062406595494
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Szafa bez wyposażenia 30×28G. Pasujące szuflady: 26×24G (zamawiać oddzielnie). Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf o dużej pojemności i szaf wzmocnionych GridLine patrz nr 942530 – 942610 i grupa 95.

Możliwość używania jako szaf wzmocnionych tylko z półkami wzmocnionymi nr 942610.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

szerokość	750 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak

wysokość	900 mm
Typ szafy	szafki podstawowe
szerokość w G	30
głębokość	700 mm
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrzny
Fronty szafek	z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi
ComfortClose	nie
wysokość użytkowa	745 mm
głębokość w G	28
masa	59 kg
wersja	do samodzielnego wyposażenia
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1600
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafy o dużej pojemności

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
--	-------------