

Garant GRIDLINE

Szafy o dużej pojemności / szafy wzmocnione z z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, wysokość: 800 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	942703 800
GTIN	4062406595500
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Szafa bez wyposażenia 30×28G. Pasujące szuflady: 26×24G (zamawiać oddzielnie). Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf o dużej pojemności i szaf wzmocnionych GridLine patrz nr 942530 – 942610 i grupa 95.

Możliwość używania jako szaf wzmocnionych tylko z półkami wzmocnionymi nr 942610.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 800 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 700 mm

szerokość w G: 30

głębokość w G: 28

wysokość użytkowa: 645 mm

Opis techniczny

głębokość	700 mm
wysokość użytkowa	645 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
głębokość w G	28
Fronty szafek	z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrzny
wysokość	800 mm
szerokość	750 mm
szerokość w G	30
ComfortClose	nie
Typ szafy	szafki podstawowe
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1600
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafki o dużej pojemności, puste

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
--	-------------