

Garant GRIDLINE

Szafy o dużej pojemności / szafy wzmocnione z z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, wysokość: 800mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	942723 800
GTIN	4062406595845
Klasa artykułu	9GI

Opis

Wykonanie:

Mocowanie półek możliwe w rozstawie co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene, z zamkiem patentowym. Szafa bez wyposażenia 40x28G. Pasujące szuflady: 36x24G (zamawiać oddzielnie).

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf o dużej pojemności i szaf wzmocnionych GridLine patrz nr 942530 – 942610 i grupa 95.

Możliwość używania jako szaf wzmocnionych tylko z półkami wzmocnionymi nr 942610.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

masa	63 kg
Typ szafy	szafki podstawowe

Karta danych

głębokość w G	28
szerokość w G	40
głębokość	700 mm
szerokość	1000 mm
wysokość	800 mm
ComfortClose	nie
wysokość użytkowa	645 mm
Fronty szafek	z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrzny
Wersja	do samodzielnego wyposażenia
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1600
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafy o dużej pojemności

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/942723-800>