

Garant GRIDLINE

**Szafy o dużej pojemności / szafy wzmocnione z z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, wysokość: 900 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	942723 900
GTIN	4062406595852
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Szafa bez wyposażenia 40×28G. Pasujące szuflady: 36×24G (zamawiać oddzielnie). Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szaf o dużej pojemności i szaf wzmocnionych GridLine patrz nr 942530 – 942610 i grupa 95.

**Możliwość używania jako szaf wzmocnionych tylko z półkami wzmocnionymi nr 942610.**

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 900 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 700 mm

szerokość w G: 40

głębokość w G: 28

wysokość użytkowa: 745 mm

## Opis techniczny

szerokość w G	40
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrznego
Typ szafy	szafki podstawowe
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
ComfortClose	nie
wysokość użytkowa	745 mm
Fronty szafek	z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi
wysokość	900 mm
głębokość	700 mm
szerokość	1000 mm
głębokość w G	28
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1600
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafki o dużej pojemności, puste

## Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
--	-------------