

Garant GRIDLINE

Szafy o dużej pojemności / szafy wzmocnione z z drzwiami przesuwными pełnymi, wysokość: 800 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	942765 800
GTIN	4062406595906
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Szafa bez wyposażenia 80×28G. Pasujące szuflady: 36×20G (zamawiać oddzielnie). Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf o dużej pojemności i szaf wzmocnionych GridLine patrz nr 942530 – 942610 i grupa 95.

Możliwość używania jako szaf wzmocnionych tylko z półkami wzmocnionymi nr 942610.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 800 mm

szerokość: 2000 mm

głębokość: 700 mm

szerokość w G: 80

głębokość w G: 28

wysokość użytkowa: 663 mm

Opis techniczny

głębokość	700 mm
-----------	--------

wysokość użytkowa	663 mm
Typ szafy	szafki podstawowe
głębokość w G	28
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrznego
wysokość	800 mm
szerokość w G	80
szerokość	2000 mm
ComfortClose	nie
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Fronty szafek	z drzwiami przesuwными pełnymi
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1600
Regulacja wysokości co	25
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafki o dużej pojemności, puste

Akcesoria

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21	914227 GP21
---	-------------