

Garant GRIDLINE

Szafy o dużej pojemności / szafy wzmocnione z z drzwiami przesuwными pełnymi, wysokość: 900 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	942765 900
GTIN	4062406595913
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Szafa bez wyposażenia 80×28G. Pasujące szuflady: 36×20G (zamawiać oddzielnie). Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf o dużej pojemności i szaf wzmocnionych GridLine patrz nr 942530 – 942610 i grupa 95.

Możliwość używania jako szaf wzmocnionych tylko z półkami wzmocnionymi nr 942610.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 900 mm

szerokość: 2000 mm

głębokość: 700 mm

szerokość w G: 80

głębokość w G: 28

wysokość użytkowa: 763 mm

Opis techniczny

Fronty szafek

z drzwiami przesuwными pełnymi

Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrznego
ComfortClose	nie
wysokość	900 mm
Typ szafy	szafki podstawowe
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
wysokość użytkowa	763 mm
głębokość	700 mm
szerokość w G	80
głębokość w G	28
szerokość	2000 mm
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1600
Regulacja wysokości co	25
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafki o dużej pojemności, puste

Akcesoria

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ GP21	914227 GP21
---	-------------