

Garant**Złączka bezpieczna z przyłączem na wąż gwint zewnętrzny, wielk.: 1/4 cal****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 080370 1/4 |
| GTIN | 4062406592103 |
| Klasa artykułu | 01A |

Opis**Wykonanie:**

Złączka bezpieczna GARANT to wysokowydajna złączka o wyjątkowo dużej objętości przepływu, wykonana ze stali ocynkowanej. Nowa, udoskonalona obsługa jednoręczna.

Strumień: 2250 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar. Odpowiada normie ISO 4414, ISO B i EN 983.

wskazówka:

Seria GARANT odpowiada standardowi europejskiemu 7,6 (Ø nominalna 7,6 mm, profil euro) i jest kompatybilna ze wszystkimi stosowanymi systemami.

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------|------------|
| maks. ciśnienie robocze | 16 bar |
| gwint przyłączeniowy zewnętrzny | 1/4 cal |
| wydajność przepływu | 2250 l/min |

