

**Garant****Złączka bezpieczna z przyłączem na wąż gwint zewnętrzny, wielk.: 3/8 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080370 3/8
GTIN	4062406596217
Klasa artykułu	01A

**Opis****Wykonanie:**

Złączka bezpieczna GARANT to wysokowydajna złączka o wyjątkowo dużej objętości przepływu, wykonana ze stali ocynkowanej. Nowa, udoskonalona obsługa jednoręczna.

Strumień: 2250 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar. Odpowiada normie ISO 4414, ISO B i EN 983.

**wskazówka:**

**Seria GARANT odpowiada standardowi europejskiemu 7,6 (Ø nominalna 7,6 mm, profil euro) i jest kompatybilna ze wszystkimi stosowanymi systemami.**

**Opis techniczny**

wydajność przepływu	2250 l/min
gwint przyłączeniowy zewnętrzny	3/8 cal
maks. ciśnienie robocze	16 bar

