

Garant**Złączka bezpieczna z przyłączem na wąż gwint wewnętrzny, gwint przyłączeniowy wewnętrzny: 3/8 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080371 3/8
GTIN	4062406596248
Klasa artykułu	01A

Opis**Wykonanie:**

Złączka bezpieczna GARANT to wysokowydajna złączka o wyjątkowo dużej objętości przepływu, wykonana ze stali ocynkowanej. Nowa, udoskonalona obsługa jednoręczna.

Strumień: 2250 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar. Odpowiada normie ISO 4414, ISO B i EN 983.

wskazówka:

Seria GARANT odpowiada standardowi europejskiemu 7,6 (Ø nominalna 7,6 mm, profil euro) i jest kompatybilna ze wszystkimi stosowanymi systemami.

Opis techniczny

maks. ciśnienie robocze	16 bar
wydajność przepływu	2250 l/min
gwint przyłączeniowy wewnętrzny	3/8 cal

