


rapid**Zwijacz węża 3/8 cala, 20 barów, obudowa z odlewu aluminiowego, Typ: 20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080074 20
GTIN	4030704030092
Klasa artykułu	08A

Opis**Wykonanie:**

Zwijacz węża ze sprężynowym, **prowadzonym** mechanizmem **automatycznego odwijania i nawijania z wielokrotną blokadą na odcinku jednego obrotu.**

otwarty zwijacz węża, **obudowa aluminiowa**, ocynkowana, **przechylny pałąk wylotowy** i mocny, **wzmocniony nylonem wąż PCV.**

Zastosowanie:

Nadaje się do powietrza.

Dla zwiększenia ergonomii dzięki wyeliminowaniu naciągu oraz dla zapewnienia porządku i zapobieżenia wypadkom oraz urazom spowodowanym leżącymi na posadzce węzami.

szerokość obudowy: 380 mm

głębokość obudowy: 155 mm

wysokość obudowy: 375 mm

przyłącze wyjścia: 3/8 cal

przyłącze wejścia: 3/8 cal

maks. ciśnienie robocze: 20 bar

Opis techniczny

długość węża	20 m
--------------	------

przyłącze wyjścia	3/8 cal
materiał węża	Polichlorek winylu
maks. ciśnienie robocze	20 bar
Materiał obudowy	Aluminium
przyłącze wejścia	3/8 cal
szerokość obudowy	380 mm
wysokość obudowy	375 mm
głębokość obudowy	155 mm