

HOLEX**Bloki rozdzielaczy do złączki pneumatycznej 1/4 cala, liczba przyłączy rozdzielacza: 4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080208 4
GTIN	4062406599102
Klasa artykułu	02A

Opis**Wykonanie:**

Bloki rozdzielacza z aluminium (eloksowane na czerwono) do przewodów pneumatycznych. Można je montować bezpośrednio na maszynie. Przejrzyste rozmieszczenie przewodów pneumatycznych poprawia bezpieczeństwo pracy i procesu produkcyjnego, a dzięki centralnemu doprowadzaniu oszczędza energię i przewody elastyczne.

w dostawie::

Blok rozdzielacza ze złączką przemysłową nr 080230 wielk. 1/4. Bez korków zamykających.

wskazówka:

Odpowiednie korki zaślepiające zob. nr 080207 V.

Opis techniczny

szerokość	43,5 mm
gwint przyłączeniowy	1/4 cal
liczba przyłączy rozdzielacza	4
gwint wejściowy	3/4 cal
zakres temperatur	-20 - 200 °C
materiał obudowy	Aluminium

maks. ciśnienie robocze	15 bar
długość	190 mm
kolor	czerwone
Rodzaj produktu	Bloki rozdzielaczy

Akcesoria

Złączki przemysłowego gwint zewnętrznego gwint przyłączeniowy zewnętrzny 1/4 cal	080230 1/4
Bloki rozdzielaczy do złączki pneumatycznej 1/4 cala liczba przyłączy rozdzielacza 4	080209 4