

**HOLEX****Bloki rozdzielaczy do złączki pneumatycznej 1/4 cala, liczba przyłączy rozdzielacza: 4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080209 4
GTIN	4062406605018
Klasa artykułu	02A

**Opis****Wykonanie:**

Bloki rozdzielacza z aluminium (eloksalowane na czerwono) do przewodów pneumatycznych. Można je montować bezpośrednio na maszynie. Przejrzyste rozmieszczenie przewodów pneumatycznych poprawia bezpieczeństwo pracy i procesu produkcyjnego, a dzięki centralnemu doprowadzaniu oszczędza energię i przewody elastyczne.

**w dostawie::**

Blok rozdzielacza bez złączki, bez złączy i bez korków zaślepiających.

**wskazówka:**

Odpowiednie korki zaślepiające zob. nr 080207 V.

**Opis techniczny**

materiał obudowy	Aluminium
gwint wejściowy	3/4 cal
długość	190 mm
maks. ciśnienie robocze	15 bar
szerokość	43,5 mm
zakres temperatur	-20 - 200 °C
gwint przyłączeniowy	1/4 cal

liczba przyłączy rozdzielacza	4
kolor	czerwone
Rodzaj produktu	Rozdzielacz