



Regały podstawowe z półkami, głębokości 400 mm, wys. / szer.półki: 2967/1282 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	991900 2967/1282
GTIN	
Klasa artykułu	95S

Opis

Wykonanie:

Półki regałów wtykowych, ocynkowane. Stojaki regałowe z wpustami umożliwiają łatwe wieszanie półek co 53 mm. Półki z dnem z podwójnym brzegiem i 10-krotnym krawędziowaniem podłużnym zapewniają wyjątkową stabilność i nośność.

Maksymalna **nośność półek 150 kg** na półkę.

Obciążenie pola: przy wysokości 1960 mm – 750 kg, przy 2490 mm – 900 kg, przy 2967 mm – 1050 kg.

Opis:

Wymiary montażowe:

Regał podstawowy: długość nominalna + 62 mm

Regał dostawny: długość nominalna + 31 mm

Zastosowanie:

Wielofunkcyjny system regałów do wszystkich zastosowań związanych z przechowywaniem. Różnorodne akcesoria umożliwiają późniejsze rozszerzenie i pełną konwertowalność.

w dostawie::

Regały podstawowe z zastrzałami krzyżowymi, 4 kotwy posadzkowe, 4 płytki podporowe.

Regał dostawny bez zastrzałów krzyżowych, 2 kotwy posadzkowe, 2 płytki podporowe.

wskazówka:

- **Stopy zaciskowe są objęte zakresem dostawy.**

- **Mocowania podłogowe lub ściennie nie wchodzą w zakres dostawy.**
- **Eksploatacja jednostronna z powodu konieczności usztywnienia zastrzałem krzyżowym.**
- **Długość wyboczeniowa (K) może wynosić maks. 600 mm.**
- **Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.**
- **Co trzecie pole regału musi być wyposażone w zastrzał krzyżowy.**

materiał: ocynkowany

wysokość: 2967 mm

szerokość: 1282 mm

głębokość: 400 mm

Liczba półek: 7

nośność półki: 150 kg

maksymalne obciążenie pola: 1050 kg

Opis techniczny

głębokość	400 mm
szerokość	1282 mm
Liczba półek	7
wysokość	2967 mm
dostęp do regału	jednostronne
maksymalne obciążenie pola	1050 kg
montaż wtykowy	tak
nośność półki	150 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	150 kg
Grubość półki	30 mm
Regulacja wysokości co	53 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
materiał	ocynkowany
Atrybut nazwy produktu	głębokości 400 mm
Rodzaj produktu	Regały półkowe

Akcesoria

Kotwy posadzkowe Typ 2967	992047 2967
Płytki podporowe 1 mm liczba płytek podporowych 5	992048 5
Półki szerokość×głębokość 1282X400 mm	992010 1282X400
Płytki podporowe 2 mm liczba płytek podporowych 5	992049 5