



## Regały dostawne z półkami, głębokości 500 mm, wys. / szer.półki: 1960/1282mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	991963 1960/1282
GTIN	4052941929717
Klasa artykułu	95S

### Opis

#### Wykonanie:

Półki regałów wtykowych, ocynkowane. Stojaki regałowe z wpustami umożliwiają łatwe wieszanie półek co 53 mm. Półki z dnem z podwójnym brzegiem i 10-krotnym krawędziowaniem podłużnym zapewniają wyjątkową stabilność i nośność.

Maksymalna **nośność półek 250 kg** na półkę.

**Obciążenie pola:** przy wysokości 1960 mm – 1500 kg, przy 2490 mm – 1250 kg, przy 2967 mm – 1500 kg.

Do regałów dostawnych dla co trzeciego pola regału potrzebny jest następujący zastrzał krzyżowy:

Rozm. 1960/1282: 1 × nr 992046 rozm. 1325.

Rozm. 2490/1282: 2 × nr 992046 rozm. 901.

Rozm. 2967/1282: 2 × nr 992046 rozm. 1325.

#### Opis:

#### Wymiary montażowe:

**Regał podstawowy:** długość nominalna + 62 mm

**Regał dostawny:** długość nominalna + 31 mm

#### Zastosowanie:

Wielofunkcyjny system regałów do wszystkich zastosowań związanych z przechowywaniem. Różnorodne akcesoria umożliwiają późniejsze rozszerzenie i pełną konwertowalność.

**w dostawie::**

Regały podstawowe z zastrzałami krzyżowymi, 4 kotwy posadzkowe, 4 płytki podporowe.

Regał dostawny bez zastrzałów krzyżowych, 2 kotwy posadzkowe, 2 płytki podporowe.

**wskazówka:**

- **Przykręcane stopy są objęte zakresem dostawy.**
- **Mocowania podłogowe lub ściennie nie wchodzą w zakres dostawy.**
- **Eksploatacja jednostronna z powodu konieczności usztywnienia zastrzałem krzyżowym.**
- **Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.**
- **Co trzecie pole regału musi być wyposażone w zastrzał krzyżowy.**

materiał: ocynkowany

wysokość: 1960 mm

szerokość: 1282 mm

głębokość: 500 mm

wymiar montażowy szerokości regału dostawnego: 1313 mm

Liczba półek: 5

nośność półki: 250 kg

**Opis techniczny**

wymiar montażowy szerokości regału dostawnego	1313 mm
wysokość	1960 mm
szerokość	1282 mm
głębokość	500 mm
Liczba półek	5
dostęp do regału	jednostronne
maksymalne obciążenie pola	1500 kg
montaż wtykowy	tak
nośność półki	250 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	250 kg
Grubość półki	30 mm
Regulacja wysokości co	53 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
materiał	ocynkowany
Atrybut nazwy produktu	głębokości 500 mm
Rodzaj produktu	Regały półkowe

---

**Akcesoria**

Płytki podporowe 2 mm liczba płytek podporowych 5	992049 5
Płytki podporowe 1 mm liczba płytek podporowych 5	992048 5
Półki szerokość×głębokość 1282X500 mm	992012 1282X500
Kotwy posadzkowe Typ 2967	992047 2967